

AEG

Yksinopeuksinen käsikäyttöinen porakone, Tyyppi: BE750R



Tilaustiedot

Tilausnumero	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Tehokas AEG-porakone –

- Soveltuu erittäin lyhyen rakenteensa ansiosta työskentelyyn ahtaissa paikoissa.
- Luja pikakiinnitysporaistukka nopeaan työkalun vaihtoon.
- Elektroninen kierrosluvun säätö.
- Ergonomisen muotoilun ja Soft-Grip-kahvan ansiosta erittäin mukava käyttää.

Etu:

Erittäin lyhyt rakenne.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1,5 – 13 mm:n pikakiinnitysporaistukka, työlaukku, verkkokaapeli 4 m.

Valmistajamerkintä: BE750R

Tehonkulutus: 750 W

Poraistukkakiinnitys: SSBF 1 – 13

Poraistukan kiristysalue: 1,5 - 13 mm

Kierroslukualue: 0 - 3000 min⁻¹

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs: 13 mm

Tekninen kuvaus

Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
Paino	1,8 kg
Tehonkulutus	750 W
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Valmistajamerkintä	BE750R
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Poraistukkakiinnitys	SSBF 1 – 13
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Kierroslukualue	0 - 3000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyppi	Porakone