

# AEG

## Yksinopeuksinen käsikäyttöinen porakone, Tyyppi: BE750R



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Tuoteluokka	07A

### Kuvaus

#### Malli:

#### Tehokas AEG-porakone –

- Soveltuu erittäin lyhyen rakenteensa ansiosta työskentelyyn ahtaissa paikoissa.
- Luja pikakiinnitysporaistukka nopeaan työkalun vaihtoon.
- Elektroninen kierrosluvun säätö.
- Ergonomisen muotoilun ja Soft-Grip-kahvan ansiosta erittäin mukava käyttää.

#### Etu:

Erittäin lyhyt rakenne.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 1,5 – 13 mm:n pikakiinnitysporaistukka, työlaukku, verkkokaapeli 4 m.

### Tekninen kuvaus

Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
Paino	1,8 kg
Tehonkulutus	750 W
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm

Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Valmistajamerkintä	BE750R
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Poraistukkakiinnitys	SSBF 1 – 13
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Kierroslukualue	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyppi	Porakone