

KERN**Nosturivaaka tyyppi HFD, Enimmäispunnitusalue: 12000kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	479439 12000
GTIN	4045761202740
Tuoteluokka	47D

Kuvaus**Malli:**

LED-näyttö, jonka tausta valaistu, mukavaan lukemiseen myös pidemmältä etäisyydeltä. Painotiedon pitotoiminto näyttöarvon pitoon.

Kestävä, suuriresoluutioinen nosturivaaka 12 tonniin saakka. Numerokorkeus 30 mm. Akun käyttöaika noin 30 tuntia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kauko-ohjaimen 2 paristolla nro 081561, koko LR3. Vaaka sis. akun ja verkkolaitteen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	573 mm
Kotelon korkeus	129 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Lukema	1000 g
Käyttölämpötila	-10 - 40 °C
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä

Kotelon syvyys	145 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Virheraja enimmäisarvosta	0,2 %
Kotelon leveys	194 mm
Nettopaino	20 kg
Ylemmän punnitusalueen lukema	5000 g
Keskimmäisen punnitusalueen lukema	2000 g
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------