

KERN**Taskuvaaka, tyyppi TGC, Enimmäispunnitusalue: 500g**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479446 500
GTIN	4045761217539
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Taaraustoiminto, taarausnäppäin.
- Säättöohjelma CAL: suuri tarkkuus.

Litteä taskuvaaka, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu punnituslevy ja kätevä taara-astia. Taustavalaistu LCD-näyttö mahdollistaa punnistusarvon helpon lukemisen.

Toimituksen sisältö:

Sis. 2 paristoa nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Nettopaino	0,18 kg
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Enimmäispunnitusalue	500 g
Lukema	0,1 g
Syvyys	130 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Leveys	100 mm

Korkeus	18 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Pienvaaka

Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50
DAkkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------