

**KERN****Nosturivaaka tyyppi HFD, Enimmäispunnitusalue: 1500kg****Tilastiedot**

Tilausnumero	479439 1500
GTIN	4045761202757
Tuoteluokka	47D

**Kuvaus****Malli:**

LED-näyttö, jonka tausta valaistu, mukavaan lukemiseen myös pidemmältä etäisyydeltä. Painotiedon pitotoiminto näyttöarvon pitoon.

Kestävä, suuriresoluutioinen nosturivaaka 12 tonniin saakka. Numerokorkeus 30 mm. Akun käyttöaika noin 30 tuntia.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kauko-ohjaimen 2 paristolla nro 081561, koko LR3. Vaaka sis. akun ja verkkolaitteen.

**Tekninen kuvaus**

Lukema	100 g
Virheraja enimmäisarvosta	0,2 %
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Kokonaispituus	421 mm
Käyttölämpötila	-10 - 40 °C
Kotelon korkeus	129 mm

Kotelon leveys	194 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Nettopaino	8,2 kg
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Kotelon syvyys	145 mm
Ylemmän punnitusalueen lukema	500 g
Keskimmäisen punnitusalueen lukema	200 g
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

---

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------