

KERN**Tasovaaka, tyyppi EOC, Enimmäispunnitusalue: 150kg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479606 150
GTIN	4045761192201
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaaka voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
- Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnitusalueen alemmessa puoliskossa).
- Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
- Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.
- Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.
- Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.
- Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.
- Säättöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

Tekninen kuvaus

Punnituslevyn mitta	300×300 mm
Kappalepaino vähintään	50 g
Nettopaino	5,2 kg
Lukema	20 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 150 kg
Kalibrointi	K2
Toistettavuus	50 g
Valmistajamerkintä	Tyyppi EOC
Ylemmän punnitusalueen lukema	50 g
Vakautumisaika	2 s
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Tuotetyyppi	tasovaaka

Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 150 kg	027700 150
DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 180	027710 180