



## Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille, Classic täyseristetyt, Profiilikoko: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668392 1
GTIN	7610733278435
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Kapea kahva**, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenä. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

**Pienempi teränhalkaisija ja integroitu suojaeristys** syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän  $\varnothing$  = eristeen  $\varnothing$  terän etuosassa).

#### Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Yhdistelmäprofiiliruuvitaltan kärki sopii täydellisesti **PlusMinus-ruuveihin (Pozidriv/ura-yhdistelmä)**, joita käytetään pääasiassa sähköasennuskomponenteissa.

### Tekninen kuvaus

Profiili, Pozidriv – ura	1 – 0,7×4,5
Kokonaispituus	175 mm
Profiilikoko	1
Terän pituus	80 mm
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Irrotusprofiili	yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta