

**Lyöntilenkkiavain, suora, Avainkoko: 24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	619161 24
GTIN	4062406097523
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu – lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistettu lyöntipää.

**Standardi:**

**DIN 7444**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

**Tekninen kuvaus**

Lenkin Ø D	40,5 mm
Avaimen pituus L	166 mm
Renkaan korkeus h	15 mm
Avainkoko	24 mm
Standardi	DIN 7444
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

