



Lyöntilenkkiavain, suora, Avainkoko: 41 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 619161 41 |
| GTIN | 4062406097578 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistettu lyöntipää.

Standardi:

DIN 7444

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Renkaan korkeus h | 21 mm |
| Avaimen pituus L | 230 mm |
| Avainkoko | 41 mm |
| Lenkin Ø D | 64,5 mm |
| Standardi | DIN 7444 |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | fosfatoitu |
| Tuotetyyppi | Ruuviaivain |

