



Lyöntilenkkiavain, suora, Avainkoko: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619161 27
GTIN	4062406097530
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistettu lyöntipää.

Standardi:

DIN 7444

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h	15 mm
Avaimen pituus L	178 mm
Avainkoko	27 mm
Lenkin Ø D	42 mm
Standardi	DIN 7444
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

