



Urakappale, nuorrutettu, Uraleveys D: 17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	313505 17
GTIN	2050001929662
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu ja nuorrutettu.

Sopii:

Merkkien Schunk-, Forkardt-, Röh- ja SMW kaikki **yleiset voimakäyttöiset istukat** (teräväkärkihammastus).

Sopii:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Toimituksen sisältö:

Sisältää lieriökantaruuvit DIN 912 – 12.9!

Huomautus:

Muita urakappaleita on saatavissa tehtaalta.

Tekninen kuvaus

Korkeus H	23 mm
Uraleveys D	17 mm

Suurin kiristysmomentti	70 Nm
Kierre G	M12
Porraskorkeus h	9 mm
Tuotetyyppi	Urakappale