



Urakappale, nuorrutettu, Uraleveys D: 21mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	313555 21
GTIN	2050001940537
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu ja nuorrutettu.

Sopii:

Merkkien Schunk-, Forkardt-, Röh- ja SMW kaikki **yleiset voimakäyttöiset istukat** (teräväkärkihammastus).

Sopii:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Toimituksen sisältö:

Sisältää lieriökantaruuvit DIN 912 – 12.9!

Huomautus:

Muita urakappaleita on saatavissa tehtaalta.

Tekninen kuvaus

Korkeus H	27 mm
Suurin kiristysmomentti	150 Nm

Uraleveys D	21 mm
Kierre G	M16
Porraskorkeus h	11,5 mm
Tuotetyyppi	Urakappale