



Urakappale, nuorrutettu, Uraleveys D: 25,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu ja nuorrutettu.

Sopii:

Merkkien Schunk-, Forkardt-, Röhm- ja SMW kaikki **yleiset voimakäyttöiset istukat** (teräväkärkihammastus).

Sopii:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Toimituksen sisältö:

Sisältää lieriökantaruuvit DIN 912 – 12.9!

Huomautus:

Muita urakappaleita on saatavissa tehtaalta.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	220 Nm
Korkeus H	29 mm

Uraleveys D	25,5 mm
Kierre G	M20
Porraskorkeus h	11 mm
Tuotetyyppi	Urakappale