

Garant**Säilytystaso, syvyys 610 mm, sopii hyötyleveydelle: 920mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918592 920
GTIN	4062406098049
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Kestävää teräslevyä. 100 mm:n rasteri säädettävissä materiaalivaunussa, 20°:n kaltevuus mahdollista.

Sopii:

Materiaalivaunu nro 918590.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Korkeus	100 mm
sopii työasemarungon leveydelle	1000 mm
Hyötysyvyys	610 mm
Hyötyleveys	920 mm
Paino	9 kg
Käyttöalue	Materiaalivaunut
Materiaalin paksuus	1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	20 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetyyppi

Hyllytaso