

Garant**Teline, Tyyppi: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	992101 5
GTIN	4062406095802
Tuoteluokka	91W

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Perusrunko 1560×600 mm, sinkitty pohjalevy.

Kevyesti pyörivä, sinkitty tela (Ø 60 mm) helpottaa tavarankäynnin ja purkua.

Tukikaari, korkeus 400 mm ja 800 mm, nelikulmaista putkea 30×30 mm.

Läpityöntörajoitin lattaterästä, korkeus 30 mm.

Käyttö:

Pelti-, puu- ja muovilevyjen jne. pystysuoraan varastointiin.

Pintakäsittely:

Perusrunko vaaleanharmaa, RAL 7035, tukikaari antrasiitti, RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 880 mm

Leveys: 1560 mm

Syvyys: 600 mm

Lokeroiden määrä: 5

Välikön hyötisyvyys: 65,6 mm

400 mm korkeiden kaarien lkm: 3

Tekninen kuvaus

Kaaren leveys	1485 mm
800 mm korkeiden kaarien lkm	3
Korkeus	880 mm
Leveys	1560 mm
Kantavuus / välikkö	200 kg
400 mm korkeiden kaarien lkm	3
Telan Ø	60 mm
Välikön hyötisyvyys	65,6 mm
Syvyys	600 mm
Lokeroiden määrä	5
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hylly