

HW Pickardt

Käsi­käyt­to­inen meis­ti­työ­kalu, Kirjasin­kor­keus: 8mm**Tilau­stie­dot**

Tilausnumero	085471 8
GTIN	4250191110385
Tuoteluokka	08W

Kuvas**Malli:**

Erittäin tarkka meistityökalu numeroiden merkintään. Suunniteltu erittäin suuriin kuormituksiin. Tappikiinnitys. Kaikki osat kemiallisesti niklatut. Pyörissä 11 kohtaa = numeroiden 0–9 kaiverrukset ja tyhjä paikka. Pakattu muovilaatikkoon. **Turvalyöntipää** pienentää onnettomuusriskejä ja suojaa runkoa.

Käyttö:

Tarkoitettu muuttuvaan numerointiin materiaaleille, joiden **lujuus on enintään 1500 N/mm²**.

Huomautus:

Muita korkomeistimalleja, esim. automaattisella jälleenkytkennällä tai eri merkkikorkeudella varustettuina, on saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

leimauspinnan materiaalin enimmäislujuus	1500 N/mm ²
Pyörän leveys = merkin leveys	6 mm
Leimausleveys	35 mm
paikkojen lukumäärä	6

