

**Garant****Viimeistelyjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 42/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212542 42/5
GTIN	4062406098667
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa **erittäin korkean viimeistelylaadun**. Parannettu wiper-geometria varmistaa **työstöpinnan korkean laadun**. **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet** mahdollistavat **merkittävän ajansäästön**.

**Käyttö:**

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	5
Terän Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	CPHX 09T3..
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin