


Garant**CPHX 060210 ER, HB4015, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212554 ST1400
GTIN	4062406099169
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Pyörintätarkkuus $\pm 0,020$ mm.

- **Parannetulla wiper-geometrialla varustetut kääntöterät tehostavat työstöprosessia muotinvalmistuksessa.**
- **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet mahdollistavat merkittävän ajansäästön.**
- **Säteittäisellä ja aksiaalisella wiper-geometrialla varustetut jysinterät.**

Suositus:

Tasojysintätehtävissä Vc 30 % pienempi.

Huomautus:

Sovellusarvot ae 0,2 mm.

L_{wa} - aksiaalinen wiper-pituus.

L_{wr} - säteittäinen wiper-pituus.

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Teränpaksuus S: 2.38 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Nirkon säde	1 mm

Teränpaksuus S	2.38 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CPHX 060210 ER
Laji	HB4015
Lastuava aine	KM
Pituus Wiper axial	1 mm
Pituus Wiper radial	1,5 mm
Terän säde R ₁	1 mm
Syöttö f _z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään