

Garant**CPHX 09T310 ER, HB7705, Tyyppi: HART**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212578 HART
GTIN	4062406099206
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Pyörintätarkkuus $\pm 0,020$ mm.

- **Parannetulla wiper-geometrialla varustetut kääntöterät tehostavat työstöprosessia muotinvalmistuksessa.**
- **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet mahdollistavat merkittävän ajansäästön.**
- **Säteittäisellä ja aksiaalisella wiper-geometrialla varustetut jysinterät.**

Suositus:

Tasojysintätehtävissä Vc 30 % pienempi.

Huomautus:

Sovellusarvot $ae \leq 0,2$ mm.

L_{wa} - aksiaalinen wiper-pituus.

L_{wr} - säteittäinen wiper-pituus.

Syöttö f_z teräkseen < 65 HRC: 0,15 mm

Teränpaksuus S: 3.97 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	HART
Nirkon säde	1 mm

Teränpaksuus S	3.97 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CPHX 09T310 ER
Laji	HB7705
Lastuava aine	KM
Pituus Wiper axial	0,5 mm
Pituus Wiper radial	0,8 mm
Terän säde R ₁	1 mm
Syöttö f _z teräkseen < 65 HRC	0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	TiC
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään