

**Garant**
**Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 16 mm, uraleveydestä m: 4mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	290356 4
GTIN	4062406099220
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus**
**Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\varnothing$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\varnothing$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus $L_1$	40 mm
soveltuu uran leveydelle m	4; 5 mm
Ruuvi	290399 1
Keskisiirto $L_3$	5,35 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	10,71 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	10,91 mm
Varren $\varnothing$	16 mm
Teränpidin- $\varnothing D_1$	10 mm

Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L <sub>s</sub>	40 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu