

**Garant****Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 16 mm, uraleveydestä m: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290356 2
GTIN	4062406098704
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\emptyset$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\emptyset$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	290399 1
soveltuu uran leveydelle m	2 mm
Varren $\emptyset$	16 mm
Alkureiän vähimmäis- $\emptyset$ D <sub>min</sub>	7,03 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	3,65 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	25 mm
Teränpidin- $\emptyset$ D <sub>1</sub>	6,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Varren pituus L <sub>s</sub>	40 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu