

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin pistotyökaluille Varsi WTO, uraleveydestä m:
5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290352 5
GTIN	4062406099589
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \emptyset on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \emptyset 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L_3	6,35 mm
soveltuu uran leveydelle m	5 mm
Hyötypituus L_1	37 mm

Varren \emptyset	16 mm
Alkureiän vähimmäis- \emptyset D_{\min}	12,82 mm
Ruuvi	290399 1
Teränpidin- \emptyset D_1	12 mm
Sisäjähdytys	ei
Varren pituus L_s	6 mm
Varsi	WTO
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu