

**Garant****Kiilauran pistotyökalun pidin pistotyökaluille Varsi EWS + Benz, uraleveydestä m: 6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	290351 6
GTIN	4062406099527
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\emptyset$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\emptyset$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

soveltuu uran leveydelle m	6; 8 mm
Hyötypituus $L_1$	37 mm
Keskisiirto $L_3$	9 mm
Alkureiän vähimmäis- $\emptyset$ $D_{min}$	17,49 mm
Alkureiän vähimmäis- $\emptyset$ $D_{min}$	17,85 mm
Ruuvi	290399 2

Varren $\emptyset$	16 mm
Teränpidin- $\emptyset$ D <sub>1</sub>	16 mm
Sisäjähdytys	ei
Varren pituus L <sub>s</sub>	30 mm
Varsi	EWS + Benz
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu