

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin pistotyökaluille Varsi WTO, uraleveydestä m:
10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290352 10
GTIN	4062406099619
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	27,37 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	27,73 mm
Hyötypituus L ₁	37 mm

soveltuu uran leveydelle m	10; 12 mm
Ruuvi	290399 3
Keskisiirto L ₃	14 mm
Varren Ø	16 mm
Teränpidin-Ø D ₁	25 mm
Sisäjähdytys	ei
Varren pituus L _s	6 mm
Varsi	WTO
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu