

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin, lyhyt Ø DS 16 mm, uraleveydestä m: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290357 5
GTIN	4062406099299
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoolkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	33 mm
Ruuvi	290399 1
Varren \varnothing	16 mm
Keskisiirto L_3	6,35 mm
soveltuu uran leveydelle m	5 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	12,82 mm
Teränpidin- \varnothing D_1	12 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Varren pituus L _s	40 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu