

Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: DM/16S



Tilaustiedot

Tilausnumero	260916 DM/16S
GTIN	4251414902718
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat teräpäät **värinää vaimentaville perusrungoille**. Kapea malli.

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **14xD asti**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: DM

ISO-koodi teräpää: STUCR/L 16

Sopiva kääntöterä: TC ..16T3..

sopii perusrungolle: 264910–264922

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 22 mm

Keskisiirto: 22 mm

Kokonaispituus: 32 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	32 mm
----------------	-------

Terän koko	165 mm
sopii perusrungolle	264910–264922
Sopiva kääntöterä	TC ..16T3..
Sarja	Teräpää
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
Keskisiirto	22 mm
ISO-koodi teräpää	STUCR/L 16
Järjestelmä	DM
Kääntöterän ruuvi	269023 3
Varren Ø	40 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269432
Kiinnitysruuvi	269433
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500