

**Garant****Weldon-istukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302650 18
GTIN	4062406100384
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Suljettavat jäähdytyskanavareivät.**

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	50 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Ulkonema A-mitta	63 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Sovitin	BT 50lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Muoto	ADB
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm	309900 16
-----------------------------------------------------	-----------