



Digitaalinen työntömitta IP67, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 412751 300 |
| GTIN | 4062406100889 |
| Tuoteluokka | 42A |

Kuvaus

Malli:

Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty. Työntömitta on suojattu vedeltä ja pölyltä. 2 tunnin käyttökatkoksen jälkeen työntömitta sammuu automaattisesti. Iskunkestävä muovikuori.

Kuvaus mainosteksti:

Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen digitaalinäyttö. Työntömitta on suojattu vedeltä, jäähdytysaineilta, öljyltä ja pölyltä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081560, tunnus CR2032.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Lukema | 0,01 mm |
| Mittausalue | 0 - 300 mm |
| Syvyyssmitta käytettävissä | kyllä |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Leukapituus | 60 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Automaattinen sammutus | kyllä |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Lukema | 0,0005 tuuma |
| Kalibrointi | A1 |
| Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 |
| Kotelon materiaali | muovi |
| Standardi | ISO 13385 |
| IP-suojausluokka | IP 67 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Raaka-aine | INOX |
| kaikki osat | Karkaistu |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |

Palvelut

| | |
|--|------------|
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm | 021000 300 |
| DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm | 021010 300 |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Syvyysmittapitimen ruuvi | 412230 |
| Syvyysmittapitimen ruuvi | 412236 |