



## Paineilma-kulmahiomakone, Tyyppi: 3550-120



### Tilastiedot

Tilausnumero	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

- **1,5 hv moottori, teho 1 100 W.**
- **Suojakupua voidaan säätää ilman avainta.**
- **125 mm laikkakapasiteetti.**
- **Esteettinen, virtaviivainen turvavipu.**

**Pienikokoinen ja tehokas** kulmahiomakone erittäin pitkäaikaiseen käyttöön vaativissa sovelluksissa, jopa 1000 tunnin huoltoväli. Ergonominen, värinävaimennettu kahva. Suojakupua voidaan säätää ilman avainta. **M14-karakierre.**

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	CP3550-120AA5
Paino	1,9 kg
Toimintäääni	84 dB(A)
Enimmäisilmantarve	1560 l/min
Antoteho	1100 W
Enimmäiskierros-luku	12000 min <sup>-1</sup>
Laikan enimmäis-Ø	125 mm

Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	9,8 m/s <sup>2</sup>
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone