

Maadoitusmoduuli Painonappi 10,3 mm, Painonapin liitântä: INT2W



Tilaustiedot

Tilausnumero	972827 INT2W
GTIN	4057989025414
Tuoteluokka	98E

Kuvaus

Malli:

Maadoitusosa (varustettu 1 M Ω :n suojavastuksella) helppoon ESD-maadoitusliitântään ruuvisilmukalla. Litteä kaapeli (1,5 m).

Koskettimet: 2 x painonappi 10,3 mm.

Huomautus:

Kansainväliseen käyttöön soveltuu parhaiten nro 972827 koko INT2W, koska liitântä tapahtuu ruuvisilmukalla. Maadoitusosat nro 972821 koko DE1W, nro 972823 koko DE3 ja nro 972825 koko DE6W voidaan liittää vain vastaavalla sovittimella. On varmistettava, että adapteri johtaa staattista sähköä.

Soveltuu myös kansainväliseen käyttöön.

sähköeristys: EGB/ESD

Tekninen kuvaus

painonappien määrä	2
painonapin \varnothing	10,3 mm
soveltuu kansainväliseen käyttöön	kyllä
ESD-maattoliitântä	ruuvisilmukka
Henkilömaadoitus	toissijainen
Kaapelityyppi	tasainen
Kaapelin pituus	1,5 m

sähköstaattinen ominaisuus

EGB/ESD

Tuotetyppi

Maadoitusmoduuli