

Mitutoyo

Digitaalisanaloginen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434621 50
GTIN	4946368121222
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suurikokoinen digitaalinäyttö ja lisäksi analogianäyttö. Yksi nollausasetus, joka jää pysyväksi. Suorituksen nopeus ei vaikuta mittaustulokseen. **Soveltuu verkkokäytön ansiosta pitkäkestoisiin mittauksiin.** Kestävä kuori, tarkkaan laakeroitu mittauskärki.

Kuvateksti:

Tiedostoliitäntä

Nollaus

joka kohdassa tai absoluuttinen mitta.

Esiasetus

Vaihtokytkentä 0,01/0,001 mm.

Liitäntä

verkkolaitteeseen.

Mittaussuunnan vaihto

Toleranssin ylittyessä

näytön väri vaihtuu vihreästä punaiseksi.

On/Off

Monivaihtokytkentä

Pitoarvo max tai min ja erotus.

Mittausalueen valinta,

nollakohta, analogianäyttö.

Toiminto:

- **Värin vaihtuminen ilmaisee toleranssinylityksen.**
- **Minimiarvo**
- **Maksimiarvon tallennus (ei tarvita kääntöpisteen hakua).**
- **Nollapistenäyttö esim. toleranssimittauksissa.**
- **Mittaus suunnan vaihto**

Toimituksen sisältö:

Mukana sähkökaapeli nro 497660, verkkolaite 220 V / 9 V / 500 mA.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498430, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Kalibrointi: C1

Valinnainen lukema: 0,01 / 0,001 mm

virheraja: 0,006 mm

Mittausvoima: $\leq 2,3$ N

Kiinnitysvarren \varnothing h6: 8 mm

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Kiinnitysvarren \varnothing h6	8 mm
Mittausvoima	$\leq 2,3$ N
Mittausalue	50 mm
virheraja	0,006 mm
Valinnainen lukema	0,01 / 0,001 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

013210 50

Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittauussyvyys 50 mm	
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittauussyvyys 100 mm	013250 100
DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittauussyvyys 100 mm	023010 100
Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittauussyvyys 50 mm	023000 50

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498430 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	498430 D2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	498430 D1
Verkkolaite	497660