

Garant GRIDLINE

Siirrettävä työpenkki, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	924054 1250
GTIN	4062406101800
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häittätappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg.

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, **jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite**, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismille.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 625

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 200, 250

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	750 mm
Korkeus	950 mm

Alarakenteen leveys	1100 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason pinta	öljytty
Työntökahva	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Työtason paksuus	25 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Työtason pituus	1250 mm
Iskunvaimennin	ei
Ovien lkm	1
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Paino	139,4 kg
Pyörän materiaali	polyuretaani
Sarja	Ready-to-go
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
alaslaskettava	ei
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/924054-1250>