

Garant GRIDLINE

**Siirrettävä työpenkki, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, Bambutaso, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	924051 1250
GTIN	4062406101794
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg.

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, **jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite**, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismille.

**Sijointus:**

Oven korkeus (vasen) mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 200, 250

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Laatikoiden lukumäärä	4
Työtason syvyys	750 mm

ComfortClose	ei
Paino	135,2 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Alarakenteen leveys	1100 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Korkeus	950 mm
Sarja	Ready-to-go
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
alaslaskettava	ei
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Pyörän materiaali	polyuretaani
Työtason paksuus	25 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Työtason materiaali	Bambu
Iskunvaimennin	ei
Alarakenteen syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason pituus	1250 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Ovien lkm	1
Työntökahva	ei
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg

Pöytälevyn paksuus	25 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

## Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927805 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927805 250
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100