

Garant GRIDLINE

Siirrettävä työpenkki, vasemmalla ovi, oikealla 5 vetolaatikkoa, Bambutaso, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	924091 1250
GTIN	4062406101817
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot**, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg.

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, **jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite**, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojauus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismille.

Sijointus:

Oven korkeus (vasen) mm: 625

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm

Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Paino	145,6 kg
Työtason pituus	1250 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Alarakenteen leveys	1100 mm
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Korkeus	950 mm
ComfortClose	ei
Työtason materiaali	Bambu
Laatikoiden lukumäärä	5
Ovien lkm	1
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työntökahva	ei
Iskunvaimennin	ei
Pyörän materiaali	polyuretaani
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
alaslaskettava	ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Alarakenteen syvyys	700 mm
Työtason syvyys	750 mm
Sarja	Ready-to-go
Työtason paksuus	25 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg

Pöytälevyn paksuus	25 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927805 250
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927805 200
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100