

Garant GRIDLINE

**Kuusikulmainen työpöytä, 20×20G, Malli: T3****Tilastiedot**

Tilausnumero	925814 T3
GTIN	4062406102159
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Kuusikulmainen työpöytä, tukeva teräs rakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritäppilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatit**, kantavuus 75 kg.

Työtaso, paksuus 50 mm, pyökki-Multiplex, vedenkestävä liimaus. Väritön UV-lakkaus.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeudet mm: 75, 75, 100

Oven korkeudet mm: 425

**Toimituksen sisältö:**

6 laatikostorunkoa, 6 välilevyä. työtaso, kiinnitysmateriaalit.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm

Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työtason pinta	väritön lakkaus
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Paino	462 kg
Korkeus	850 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
ComfortClose	ei
Sarja	vario
Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	2000 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Kuusikulmainen työpöytä

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21