

**XNEX 080610 Suuri syöttö, HBM20, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215117 UNI
GTIN	4062406103217
Tuoteluokka	22A

Kuvaus**Malli:**

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti. Yksipuolinen 3-leikkuinenkovametallinen käanttöterä erityisellä **suuren syötön geometrialla**. Ohjelmointisäde arvolla $a_{p\max}$ on 2,4 mm.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3\text{ mm}$.

$a_e = 0,6 \times D / a_p = 0,8\text{ mm}$.

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\max}$: 1 mm

Teränpaksuus S: 6.35 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	1 mm
Teränpaksuus S	6.35 mm
ISO-koodi-käanttöterä	XNEX 080610
Laji	HBM20

Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	CVD
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	95 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		