

Mahr**Multimar-yleismittauslaite, Mittausalue: 30-115mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428051 30-115
GTIN	4059192024895
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Kestävä putkirakenne, hiottu ja kovakromattu. Kaksi mittausvarren kannatinta erilaisten mittauskärkien kiinnitykseen. Mittausaluetta voidaan laajentaa 75 mm:iin mittausvartta kääntämällä. Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren Ø on 8 h 6 mm (näyttölaite ei sis. toimitukseen).

- **Korkea mittaus- ja toistotarkkuus tarkan kuulaohjauksen ansiosta.**
- **Lämpösuojakahvat**
- **Mittausvoiman suunta vaihdettavissa sisä- ja ulkomittaukseen.**
- **Mittausvoima pysyy vakiona asennetun mittausvoimajousen ansiosta.**
- **Liikkuva mittausvarren kannatin on tarkkuuslaakeroitu välyksettömästi ja kitkattomasti.**
- **Vahvat, hiotut ja kovakromatut pylväät.**
- **Helppo asennus säilytys- ja asennuskuutioiden ansiosta.**

Käyttö:

- **Ulko- ja sisämitat.**
- **Ulko- ja sisäkierteet.**
- **Keskitysreunat.**
- **Kapeat olakkeet, pistourat ja urat.**
- **Ulko- ja sisäkartio.**
- **Ulko- ja sisähammastus**

Huomautus:

Saatavana mittausalueeseen **2500 mm** asti **CFK-kevytputkella** tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	30 - 115 mm
-------------	-------------

Käyttöalue sisäp.	30 - 115 mm
Käyttöalue ulkop.	0 - 85 mm
Mittausväli	12 mm
Sarja	Multimar
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A3
Tuotetyyppi	Yleismittauslaite

Palvelut

KalibrointiYleistyöntömitta enimmäismittausalue 600 mm	021400 600
--	------------

Tarvikkeet

Syvyysrajoitinpari mittauskärjenpitimelle	428111
Ulkomittauskärki, tasainen, Ø 7,5 mm, 1 kpl	428130
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 100 mm	428101 100
Sisämittauskärki, pallomainen, Ø 7,5 mm, 1 kpl	428120
Mittauskärjenpitimet, reikä Tyyppi B	428141 B
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 35 mm	428101 35
Olakemittauskärkipari, tasainen, ulkomittaukseen	428160
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 70 mm	428101 70
Mittauskärjenpitimet, reikä Tyyppi A	428141 A
Olakemittauskärkipari puolilieriöt sisämittaukseen	428170
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 25 mm	428101 25