



## Räikkä-kaapelileikkuri teräsvahvisteisille kaapeleille (SWA-kaapelit) VDE-eristys, Kokonaispituus: 315mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 731260 315    |
| GTIN         | 4003773078579 |
| Tuoteluokka  | 73F           |

### Kuvaus

#### Malli:

Leikkaus tarkkuushiotuilla, induktiokarkaistuilla terillä.

**Eriste enintään 1000 volttia, standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 muk.**

#### Käyttö:

Teräsvahvisteisten kaapeleiden katkaisuun (SWA-kaapelit) yhdellä ja kahdella kädellä. Soveltuu erityisesti ahtaisiin työskentelytiloihin.

#### Raaka-aine:

Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu

#### Erikoistarvike:

Varakääntöveitsi nro 731251.

#### Huomautus:

Ei sovellu ACSR-kaapeleiden ja vaijereiden katkaisuun.

### Tekninen kuvaus

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Kokonaispituus  | 315 mm                          |
| Leikkuukyky     | 380 mm <sup>2</sup>             |
| Katkaisu Ø asti | 45 mm                           |
| Standardi       | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Kahva           | Monikomponenttinen kuori        |

|                |  |
|----------------|--|
| Raaka-aine     | Huippuluokan erikoistyökaluterästä,<br>taottu, öljykarkaistu |
| Räikkätoiminto | kyllä  |
| Tuotetyyppi    | Sakset   |

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä, SWA-kaapelileikkurit, sisältää ruuvin ja  
mutterin Tyyppi 315

731251 315