

**Garant****Synchro-työkalupää mallille ER16, Kierretapin Ø d2: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338183 5
GTIN	4062406102067
Tuoteluokka	31P

**Kuvaus****Malli:**

- **Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.**
- **Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.**
- **Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.**
- **ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysstukoille ja työkoneille.**
- **Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.**

**Sopii:**

ER-Synchro-pitimet nro 338180.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	24 mm
Varren nelikulmio	4 mm
Kierretappi-Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376	M5
Kierretappi-Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M4
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi	Kierretappiadapteri

