

**Garant**
**Synchro-työkalupää mallille ER32, Kierretapin Ø d2: 8mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	338186 8
GTIN	4062406103651
Tuoteluokka	31P

**Kuvaus**
**Malli:**

- **Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.**
- **Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.**
- **Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.**
- **ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysstukoille ja työkoneille.**
- **Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.**

**Kuvaus mainosteksti:**

- **Pituuden minimitasaus: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.**

**Sopii:**

ER-Synchro-pitimet nro 338180.

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio	6,2 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	37 mm
Kierretappi-Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376	M11
Kierretappi-Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M8
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria

Tuotetyyppi

Kierretappiadapteri