

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER25, Nim. kiristys-Ø d: 9/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308959 9/16
GTIN	4062406104283
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu. Vain nimellis-Ø.

**Tekninen kuvaus**

Sovitin	ER25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	429 E
Ulko-Ø D	26 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki