

KÄRCHER**Painepesuri, kuumentamaton, Valmistajamerkintä: HD511P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Tuoteluokka	07C

Kuvaus**Malli:**

Kannettava korkeapainepesuri, vaihtovirtamoottori. Laitteessa on **painekyllinohjaus**, kiertymisen esto, paineistettuna kääntyvä korkeapaineletku ja kääntyvä INOX-teräsputki. Vankka 3-mäntäinen aksiaalipumppu, sylinterin pää messinkiä. Tulovesiputki messinkiä. Tuloveden enimmäislämpötila 60 °C.

EASY!Force-korkeapainepistooli hyödyntää korkeapainesuihkun rekyylivoimaa ja vähentää näin käyttäjänsä tarvitsemaa pitovoimaa. Tuo aivan uutta ja väsyttämätöntä työskentelymukavuutta. Parannettu täyskeramiikkaventtiili. Integroitu EASY!Lock-kytkentäjärjestelmä. Mahdollistaa nopean ja helpon tavan kiinnittää tarvikkeita (esim. suuttimia, teräsputkia) yhtenäisillä liittimillä.

Toimituksen sisältö:

Mukana 10 metrin korkeapaineletku, INOX-teräsputki 850 mm ja kolmoissuutin 0° / 25° / 40°.

Tekninen kuvaus

Paino	20,5 kg
Tehonkulutus	2200 W
Valmistajamerkintä	HD 5/11 P *EU

Työpaine	110 bar
Siirtomäärä	490 l/h
Verkkosuojaus	10 A
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Korkeapainepesuri