

**Garant****SEET 1305 AGFR, HU7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4$  mm.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,2 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ALU
Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SEET 1305 AGSR
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	700 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	650 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		