

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 16/1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273758 16/1,5
GTIN	4045197720313
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkalupäätä. Tällöin työkalupäälle voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Pistosyvyys t_{max}	10,5 mm
Toimintaleveys L_4	16 mm
Pään pituus L_1	30 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Kokonaispituus L	100 mm
Varren leveys b	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei

aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279815 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500