

## Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierreholkki, neodyymi, Ø: 22mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085927 22
GTIN	5012095608387
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- Päälystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.
- Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.
- Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.
- Magneettisydän Neodymiä.

#### Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

#### Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Kierreholkki	kyllä
Kierre	M4 mm
Korkeus kierteineen	11 mm
Korkeus	6 mm
Pintamateriaali	kumitettu
Ø	22 mm
Nimellispitovoima	50 N

Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

---

## Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M4	085921 M4
---	-----------