



## Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 13



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 232272 13     |
| GTIN         | 4062406105877 |
| Tuoteluokka  | 22G           |

### Kuvaus

**Malli:**

Sisäjähdytys.

**Suoraurainen.**

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 35 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX8

### Tekninen kuvaus

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Kiristysruuvit             | 232990 TX8   |
| Hyötypituus L <sub>1</sub> | 35 mm        |
| Morsekartio MK koko        | 2            |
| Ø-alue D <sub>c</sub>      | 13 - 17,5 mm |
| Terien lkm Z               | 2            |
| Malli                      | 3×D          |
| Varsi                      | Morsekartio  |
| Sisäjähdytys               | kyllä        |

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora