

**Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232273 25
GTIN	4062406105952
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Huomautus:Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 25 - 35 mmHyötypituus L₁: 187,3 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX15

Tekninen kuvaus

Ø-alue D _c	25 - 35 mm
Hyötypituus L ₁	187,3 mm
Morsekartio MK koko	4
Kiristysruuvit	232990 TX15
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

