



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	232275 36
GTIN	4062406106089
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys. **Suoraaurainen.**

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 10 %:lla ja d_v-arvoja 30 %:lla.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	432 mm
Ø-alue D _c	36 - 47 mm
Morsekartio MK koko	4
Kiristysruuvit	232990 TX20
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora