

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, sähkötoiminen korkeussäätö, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/DEmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923294 1500/DE
GTIN	4062406103262
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Yksi liitoslevyvari jäykistämiseen. Portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Liitäntäkaapeli, saksalainen Schuko-pistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritäppilukolla.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 75, 150

Toimituksen sisältö:

2 × sähköisesti korkeussäädettävä jalkaosia, 1 × liitoslevyvari, laatikoston runko, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten esimerkiksi sivupaneelit jne., löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan kokoamattomana. Käsikytkimen asento voidaan valita vapaasti. Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	2
Enimmäiskantokyky	400 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason pituus	1500 mm
Nostonopeus	9 mm/s
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Sarja	vario
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Paino	90 kg
Liitäntäjännite	250 V
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
ComfortClose	ei
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
IP-suojaluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V

Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950320 75/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/5	950320 150/5
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/4	950320 150/4
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950300 75/1
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
	950320 75/1

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1

easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3

950300 75/3

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm

927800 75

Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20

951885 20X20

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä
Vetolaatikon kantavuus 75 kg

950180 75

Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5

954305 5

Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20

951830 20X20

easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2

950300 75/2

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21

914227 KO21

Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10

953521 10

Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 32

953821 32

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3

950320 75/3