

**Garant****Työskentelynurkkaus eLevel-työasemalle, 1 nostopylväs, vaalea Eterlux-levy****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920081
GTIN	4045197719751
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Työskentelynurkkaus, jossa 40 mm:n kestävä työskentelylevy ja 1 nostopylväs. Portaaton sähköinen korkeudensäätö. Vain yhdessä 2 eLevel-työaseman kanssa. Säätö ohjelmoidaan 5 nostoyksikköön.

**Pintakäsittely:**

Jalkaosa hiirenharmaa RAL 7005, ei muunneltavissa. Nostopylväs eloksoitua alumiinia, ei muunneltavissa. Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, jauhemaalattu, muunneltavissa. Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä: 700 - 1000 mm

Leveys: 1100 mm

Työtason pituus: 1000 mm

Työtason syvyys: 1000 mm

Työtason paksuus: 40 mm

Paino: 65 kg

**Tekninen kuvaus**

Työtason pinta	Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta
Paino	65 kg
Työtason pituus	1000 mm
Työtason paksuus	40 mm

Työtason materiaali	ST-puuydin ja Eterlux-pinnoite
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Työtason syvyys	1000 mm
Leveys	1100 mm
Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenolihartsii)
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Sarja	Työasema
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	100 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kulmaratkaisu työpenkkiin